品番：EA153EA-202

品名：AC200V/Rc1/2" [ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ式]ﾀｲﾏｰﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ

販売価格	58,800円（税抜）／ 64,680円（税込）		
カタログ価格	58,800円（税抜）／64,680円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/22 22:49現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-9DM21-15-E-200
取付ねじ	Rc1/2”	呼び口径	15A
使用流体	空気･ドレン	使用圧力	0～0.98MPa
耐圧力	1.47MPa	定格電圧	AC200V
消費電力	定常時:0.6W 作動時:8.2W	絶縁種	E種
バルブ開閉設定時間	CLOSE:1～60分 OPEN:5～20秒	周囲温度	0～50 ℃
ドレン排出口口径	Rc1/2”	バルブ材質	SUS304
サイズ	80(W)×120(D)×105(H)mm	重量	900g
圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。			
電動ボールバルブでヘビードレンを確実に排出			
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.