品番：EA153EG-13

品名：R 3/8" ラインチェックバルブ(ｽﾃﾝﾚｽ)

販売価格	8,200円（税抜）／ 9,020円（税込）		
カタログ価格	8,200円（税抜）／9,020円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/29 20:06現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1087ページ		







仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	AT-8033
ねじサイズ	R3/8”	六角対辺	17mm
全長	34mm	使用圧力	2.0MPa以下
耐圧力	3.0Mpa	クラッキング圧力	0.007MPa
周囲温度	0～100℃	使用流体	エアー・水
材質	ステンレス	Oリング材質	フッ素ゴム
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。			
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.