品番：EA153HA-45

品名：A100V･Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

販売価格	5,160円（税抜）／ 5,676円（税込）		
カタログ価格	5,160円（税抜）／5,676円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/16 12:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	1.4MPa	周囲温度	-20～60℃
流体温度	-10～60℃(凍結なきこと)	耐圧力	2.1MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	直動形ポペット構造
材質	ボディ:アルミ シール:NBR	接続口径	Rc1/4
オリフィス径（Φmm）	4	重量(g)	370
切替方向	2方向	使用温度範囲	−20～60℃
FAB31･41･51シリーズ			
NC（通電時開）形			

代替品

品番　EA153HA-15

コメント　違い：使用流体、温度範囲など

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.