品番：EA153SA-82

品名：Rc 1 "/ 15kw/200V 冷凍式エアドライヤ

販売価格	208,600円（税抜）／ 229,460円（税込）		
カタログ価格	208,600円（税抜）／229,460円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/21 03:50現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。			
使用流体	圧縮空気	入口空気圧	0.15～1.0MPa
凝縮器	空冷式	冷媒	R134a
オートドレン			
取付ねじ	Rc1	処理空気量	3.0/3.3(m3/min)（50/60Hz）
電源（単相AC）	200V	消費電力	420/480(m3/min)（50/60Hz）
サイズ	603×314×578（H）mm	重量	46kg
型式	IDF15E1-20		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.