品番：EA153SH-101

品名：Rc 1/8"/0.2- 10L/min ﾌﾛｰｽｲｯﾁ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)

販売価格	19,200円（税抜）／ 21,120円（税込）		
カタログ価格	19,200円（税抜）／21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2024/04/29 18:18現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		

仕様

使用流体	空気	周囲温度	0～50℃
電源	DC24V±10%	表示	3桁7セグメント（赤色または緑）
RoHS対応品			
取付ねじ	Rc1/8	定格圧力（kPa）	-70～750
使用圧力（kPa）	-100～750	型式	PFM710-01-A-M

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.