品番：EA159RR-1

品名：5,000bpm/10.2mm エアーチゼル

販売価格	10,300円（税抜）／ 11,330円（税込）		
カタログ価格	10,300円（税抜）／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/12/20 00:29現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1042ページ		

仕様

メーカー	IngersollRand（インガソール・ランド）	型番	115
全長	155mm	重量	1.18kg
チゼル軸径	10.2mm	エアー消費量	57L/min
打撃数	5,000bpm	使用圧力	0.62MPa
吸入口	1/4”NPT	使用コンプレッサー	5HP
推奨ホース内径	10mm	ストローク長	41mm
チゼル別売			
プラグ付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.