品番：EA300-7C

品名：425mm LP用溶断器(酸素･ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用)

販売価格	21,400円（税抜）／ 23,540円（税込）		
カタログ価格	21,400円（税抜）／23,540円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/09 15:53現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0070ページ		




仕様

対象ガス	酸素･プロパン用	全長	425mm
重量	850g	熔断火口	#1、#2(LP用付)
火口能力	#1：板厚5mmまでの切断可能 #2：板厚15mmまでの切断可能		
切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。			
火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。			
※重要※ 可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。 資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。 労働安全衛生規則 第41条（就業制限についての規則） 1. ガス熔接作業主任者免状を受けたもの 2. ガス熔接技能講習を終了したもの 3. その他労働大臣が定めるもの			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.