品番：EA315HH-2

品名：AC200V/180A ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾝﾊﾞｰﾀｰ直流溶接機

販売価格	99,000円（税抜）／ 108,900円（税込）		
カタログ価格	99,000円（税抜）／108,900円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/09 01:17現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	日動工業	型番	DIGITAL-180A
電撃防止装置付			
入力電源	AC200V(単相)、50/60Hz	使用率	180A：50%、150A：70%、140A以下：100%
使用可能溶接棒	φ1.6～4.0mm	最大溶接電流	180A
溶接可能母材	3.0～12.0mm	皮相電力	9.6KVA
負荷電圧	28/30V	無負荷電圧	24/77V
定格容量	6.5KW	入力電線	4.0m㎡×3芯×3m
本体サイズ	150(W)×420(D)×280(H)mm	重量	13kg
ホルダー線、アース線は別売。			
デジタル表示でより細やかな設定が可能。			
4mm棒の溶接が可能（使用率50%　10分中/5分溶接、5分休憩）			
本機は端子接続の為、別売のアダプターが必要です。			
使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。			

代替品

	品番 EA315HH-2A **コメント** 変更点:本体サイズが小さく

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.