品番：EA316EB

品名：炭酸ガス調整器(溶接ﾋｰﾀｰ付)

販売価格	29,700円（税抜）／ 32,670円（税込）		
カタログ価格	29,700円（税抜）／32,670円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/03 00:05現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0028ページ		

仕様

使用ガス	CO2ガス	ヒーター容量	190W
電源	AC100V	コード長	2m
1次側圧力	MAX：12.0MPa	2次側調整圧力	0.1～0.3MPa
接続	入口側：W22×14山ナット 出口側：M12×P1.0(φ6mmﾎｰｽ口付)	ゲージ取付ネジサイズ	PF　1/4″
重量	1.85kg	用途	アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、一般工業など
25L/min流量計付			
小型で熱効率の良い専用ヒーターにより、安定したガス圧力と優良が得られる圧力調整器です。			
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。（50℃表示が出てから、ガスを流す。）			
ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。			
CO2サイホン式ボンベには使用できません。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.