品番：EA334B-2

品名：850x1900mm 耐熱作業シート



販売価格	18,500円（税抜）／ 20,350円（税込）		
カタログ価格	18,500円（税抜）／20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫：16　（2025/06/14 13:56現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0074ページ		

溶接ノロで絨毯、リノリウム等をこがす心配がありません

仕様

材質	外材：シリカファイバークロス 内材：セラミックブランケット	連続使用可能温度	1000℃
瞬間耐熱温度	1650℃	融点	1760℃
サイズ	約850×1900mm	重量	約1.1kg
厚み	0.75mm	用途	壁沿の配管（鋼管・エンビ管）作業のトーチ炎、バーナー炎から壁板・クロスを守る完全不燃の断熱マットです。
溶接ノロでジュータン、リノリウム等をこがす心配がありません。			
EA335Bフレームマット等と併用して下さい。			

代替品

品番　EA334BB-2A

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.