品番：EA334C-32

品名：2000mmx20m 溶接作業不燃シート(高耐久性)



販売価格	235,300円（税抜）／ 258,830円（税込）		
カタログ価格	235,300円（税抜）／258,830円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/22 11:25現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0074ページ		




仕様

サイズ	2000mm×20m	ハトメ数	なし
厚み	1.2mm	材質	耐炎繊維織物（両面シリコンコーティング）
瞬間耐熱温度	1400℃	連続使用可能温度	300℃
色	グレー	仕様	受けた火花・ノロをはじくタイプです。
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。			
従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。			
アスベストやRCF（リフラクトリーセラミックファイバー）のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。			
JIS A 1323 A種適合品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.