品番：EA338KA-11

品名：φ4-20mm/185mm ホースカッター

販売価格	11,300円（税抜）／ 12,430円（税込）		
カタログ価格	11,300円（税抜）／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/07/12 09:54現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	1452ページ		

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	90 10 185
切断能力	φ4～20mm	全長	185mm
刃長	25mm	材質	本体：グラスファイバー強化プラスチック 刃：特殊工具鋼（油焼き入れ）
重量	175g		
直角位置決め用のユニバーサルサポート付			
軽い力で連続使用でも手が疲れにくいバネ付き			
人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル			
刃は交換可能です。			
ロック機能付き			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.