品番：EA351BM-10

品名：10x10mm/3m ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ(高温蒸気ﾊﾞﾙﾌﾞ用)



販売価格	24,700円（税抜）／ 27,170円（税込）		
カタログ価格	24,700円（税抜）／27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/12/16 16:25現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1513ページ		

仕様

サイズ	10mm×10mm		
3m巻			
重量	390g	耐圧性	43.1MPa(Class 2500)
適応流体	水、油、蒸気、熱媒油、溶剤、ガス、LNG	使用温度範囲	-200～+600℃
耐熱性、耐薬品性、耐圧性、シール性に優れます。			
材質	MACFOIL基材(膨張黒鉛・金属線補強・ヤーン編組)耐熱特殊含浸処理		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.