品番：EA351DL-50

品名：50A 蒸気用ユニオンパッキン

販売価格	1,560円（税抜）／ 1,716円（税込）		
カタログ価格	1,560円（税抜）／1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/12/16 22:11現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1513ページ		

仕様

配管用ガスケット、熱交換器用ガスケット、圧力タンク用ガスケットとして			
材質	膨張黒鉛	適用流体	水、蒸気、溶剤、排ガス、空気等
ペースト不要			
厚み	1.5mm	耐熱温度	-240～420℃(蒸気は650℃まで)
圧力限界	25MPa(一般フランジ)	呼び径	50A
内径	66mm	外径	79mm
重量	2.48g	使用温度範囲	-240～420℃

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.