品番：EA351DS-80

品名：80A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

販売価格	995円（税抜）／ 1,095円（税込）		
カタログ価格	995円（税抜）／1,095円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/08/26 04:28現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1513ページ		



仕様

厚み	1.5mm	呼び径	80A
使用温度範囲	-200～260℃	材質	NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適用流体	水系、油系、ガス系	最高圧力	水系・油系流体：4.0MPa ガス系流体：1.0MPa
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。			
傷が付きにくく、柔軟性に優れています。			
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.