品番：EA351HC-50

品名：50A/3.0mm 全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(耐薬品/5K)



販売価格	2,090円（税抜）／ 2,299円（税込）		
カタログ価格	2,090円（税抜）／2,299円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/12/16 01:44現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1512ページ		

仕様

呼び径	50A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	水系･油系･ガス系･腐食性流体:-100～100℃	材質	PTFE
適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など		
全面形パッキン			
JIS5K			
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です			
最高圧力	1.0MPa	ボルト穴数	4

代替品

	品番　EA351HF-50 **コメント**　JIS 10K

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.