品番：EA354EK-13A

品名：[LL] 手袋(耐切創/豚革･ｹﾌﾞﾗｰ)

販売価格	8,890円（税抜）／ 9,779円（税込）		
カタログ価格	8,890円（税抜）／9,779円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/08/14 10:52現在）		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2248ページ		



ケブラーの特性

- ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。
- その最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。
- ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は空調されていない保管に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。)



手袋のめやす

(メーカーにより異なりますので、参考にして下さい。)

- SサイズはL手のひら部分、約17.8～20.3cmです。
- MサイズはL手のひら部分、約20.3～22.9cmです。
- LサイズはL手のひら部分、約22.9～25.4cmです。
- LLサイズはL手のひら部分、約25.4～28cmです。

仕様

メーカー	シモン（Simon）	型番	4211765
商品名	セイバーKG70	サイズ	LL
カラー	ネイビー	全長(mm)	270
掌周り(mm)	230	中指長さ(mm)	100
厚み	約1.4mm (アラミドニット＋豚当革部)	材質	本体：ケプラーとノーメックスのWニット 補強当て：豚革スエード 裏地：綿100% 手甲プロテクト：ポリウレタン

耐切創手袋

袖口マジック止め式でフィット感向上

豚革スエードの耐滑性用補強当て革付きで強度アップ

高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。※430℃から炭化を始めます。

切れにくく燃えにくいケブラー(R)繊維とノーメックス(R)繊維のWニット

※ケブラー(R)、ノーメックス(R)はデュポン社の登録商標です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.