品番：EA365SC

品名：AC100V/1300W ヒートガン

販売価格	37,100円（税抜）／ 40,810円（税込）		
カタログ価格	37,100円（税抜）／40,810円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/02 21:09現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0885ページ		

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GHG23-66
電源	100V(50～60Hz)	消費電力	1300W
温度	50～600℃(10℃単位調整可能)	風量	100～350L/分(0.1～0.35m3/分) (10段階調節可能)
温度測定精度	ノズル出口±10% ディスプレイ±5%	サイズ	245(W)×86(D)×201(H)mm
重量	1.0kg	コード長	1.7m
二重絶縁構造、電子無段変速			
付属品	ガラス保護ノズル、 平面ノズル50mm、 ケース		
任意の温度・風量を4件までメモリ保存可能			
熱処理が必要なあらゆる作業に。 LCD ディスプレイ搭載で正確な温度・風量設定が可能。			
LCDディスプレイ搭載 作業に合わせて温度と風量を4つメモリすることが可能。 異なる作業でもすぐに開始することができます。			
取り外し可能な熱遮断カバー 特に狭いスペースで作業する時は、熱遮断カバーを取り外すことができます。			

ニューエルゴノミクスデザインでラクラク作業
人間工学に基づいた新デザインはハイバランス。
ラバーグリップ装備ですべりにくく手にジャストフットします。
もちろん固定作業での安定性も抜群です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.