品番：EA365V-1A

品名：AC100V/ 330W ヒートガン(小型)

販売価格	7,800円（税抜）／ 8,580円（税込）		
カタログ価格	7,800円（税抜）／8,580円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2025/08/07 09:31現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0885ページ		



仕様

メーカー	石崎電機製作所（SURE）	型番	PJ-M20
電源	AC100V（50/60Hz）	消費電力	300W
温風温度	約350℃（吹出口より10mm）	風量	0.088m3/min
風速	720m/min	スイッチ	スライド式3段切替（切・送風・熱風）
連続運転時間	2時間以内（1回の使用時）	温度過昇防止装置	サーモリミッター（動作温度80℃）
電源コード長	約1.8m	サイズ	φ47×245mm
重量	約240g（電源コード除く）		

携帯、収納しやすい小型ストレートボディで道具箱やバッグの隙間に収納できます。

小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能。

折りたたみ式スタンド付きで本体を置いて作業ができます。

軽量でプロアマ問わず使用可能

DIYや細かい作業に最適

落下防止ストラップ付き

<使用上の注意>
・固定運転中は作業場を離れないで下さい。無人運転は危険ですので絶対行わないで下さい。
・ヘアドライヤーではありません。送風口から高温の熱風が出ますので、人、動物には絶対に向けないで下さい。

・電源スイッチ部分に吸気口があります。手でふさがないように使用して下さい。
・熱風で連続使用を行った後は、3分以上送風運転をし、スイッチを切にして30分以上休ませてください。
・熱風運転での連続使用時間は2時間以内として下さい。
・モーター、ヒーターの寿命は、約300時間です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.