品番：EA366MK-60

品名：64mmx0.8m/# 60 研磨紙ロール

販売価格	680円（税抜）／ 748円（税込）		
カタログ価格	680円（税抜）／748円(税込)		
在庫数	最新在庫：14　（2025/12/16 11:23現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0600ページ		

仕様

メーカー	3M	型番	REF 60C 64
商品名	スティキット リフィールロール	用途	サビ取り、キズ取り、仕上げ等に
粒度	#60	砥粒	酸化アルミニウム
基材	Cwt	長さ	0.8m
幅	64mm	重量	40g
切削力・耐久性に優れたのり付きサンドペーパー			
表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久力に優れています。			
サンディングブロックにセットしてご使用ください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.