# 品番：EA423RA-12

# 品名：オーリングセット(29ｻｲｽﾞ)(運動用)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7,310円（税抜）／ 8,041円（税込） | | |
| カタログ価格 | 7,310円（税抜）／8,041円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/08/04 07:42現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1350ページ | | |

**カタログ訂正**　25/03/25 入組内容にあるJIS番号:P31.5のオーリングは入っておりません。(No.56 1023)

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 用途 | シリンダーなど動く部分向けのシール用に | 〈セット内容〉JIS番号 / 内径 / 線径 (入数) | P-3 / 2.8 / 1.9 (3)<br>P-4 / 3.8 / 1.9 (3)<br>P-5 / 4.8 / 1.9 (3)<br>P-6 / 5.8 / 1.9 (3)<br>P-7 / 6.8 / 1.9 (3)<br>P-8 / 7.8 / 1.9 (3)<br>P-9 / 8.8 / 1.9 (3)<br>P-10 / 9.8 / 1.9 (3)<br>P-11 / 10.8 / 2.4 (3)<br>P-12 / 11.8 / 2.4 (3)<br>P-12.5 / 12.3 / 2.4 (3)<br>P-14 / 13.8 / 2.4 (3)<br>P-15 / 14.8 / 2.4 (3)<br>P-16 / 15.8 / 2.4 (3)<br>P-18 / 17.8 / 2.4 (3)<br>P-20 / 19.8 / 2.4 (3)<br>P-21 / 20.8 / 2.4 (3)<br>P-22 / 21.8 / 2.4 (3)<br>P-24 / 23.7 / 3.5 (3)<br>P-25 / 24.7 / 3.5 (3)<br>P-26 / 25.7 / 3.5 (3)<br>P-28 / 27.7 / 3.5 (3)<br>P-29 / 28.7 / 3.5 (3)<br>P-30 / 29.7 / 3.5 (3)<br>P-32 / 31.7 / 3.5 (3)<br>P-34 / 33.7 / 3.5 (3) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | P-35 / 34.7 / 3.5 (3)<br>P-36 / 35.7 / 3.5 (3)<br>P-38 / 37.7 / 3.5 (3) |
| 材質 | ニトリルゴム2種 | 使用温度 | -30～100℃ |
| ケースサイズ | 180×95×33mm | 総重量 | 134.3g |
| 運動用・円筒面固定用・平面固定用 | | | |
| 動く際の応力によってもオーリングが破れないように断面積が大きくとってあります。 | | | |
| 耐油性 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.