品番：EA425C-2

品名：R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	5,000円（税抜）／ 5,500円（税込）		
カタログ価格	5,000円（税抜）／5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/08/12 13:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1090ページ		





仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	UH-1208
取付ねじ	R1/4”	タケノコ外径	8mm
使用圧力	0.98MPa以下 （※真空状態では使用不可）	使用温度	−10～120℃（凍結箇所を除く）
材質	ステンレス（SUS304）	適合ホース内径※	7mm
ホースニップル一体型			
一次側がテーパー（R）外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。			
ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定する事ができます。			
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.