# 品番：EA425CC-3

# 品名：R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ｽﾃﾝﾚｽ製)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,500円（税抜）／ 6,050円（税込） | | |
| カタログ価格 | 5,500円（税抜）／6,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：3　（2025/08/06 07:32現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1090ページ | | |




**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | アソー（ASOH） | 型番 | US-1033 |
| 取付ねじ | R3/8”×R3/8” | 使用圧力 | 0.98MPa以下<br>（※真空状態では使用不可） |
| 使用温度 | −10～120℃（凍結無きこと） | 材質 | ステンレス |
| 両外ネジ型のステンレス製ミニボールバルブ | | | |
| ハンドルの回転方向が自由に設定できます。 | | | |
| 一次側・二次側共に、テーパー（R）外ネジの配管用バルブです。 | | | |
| 一般にはない外ネジによる配管が可能です。 | | | |
| ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.