品番：EA425PF-42

品名：4mm/ 7.5c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ

販売価格	2,050円（税抜）／ 2,255円（税込）		
カタログ価格	2,050円（税抜）／2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/12 22:03現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		




仕様

メーカー	日本ピスコ（PISCO）	型番	SFU2-44
チューブ外径	4mm	フィルタサイズ(濾過面積)	7.5c㎡
使用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa（20℃時）
使用真空圧力	−100kPa	耐圧力	1.5MPa
濾過精度	5μm（捕集効果：95%）	使用温度範囲	0～50℃（凍結なきこと）
材質	本体樹脂：PBT 開放リング：POM カバー：PCTG シールゴム：NBR エレメント：PVF	重量	21g
ユニオンストレートタイプ			
正圧、負圧で使用できるインラインフィルタ			
正圧使用において、プレフィルタとしての使用に最適			
メンテナンス交換時の作業が工具不要で簡単！メンテナンスが容易			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.