品番：EA425TC-61

品名：6mm ミニボールバルブ

販売価格	1,640円（税抜）／ 1,804円（税込）			
カタログ価格	1,640円（税抜）／1,804円(税込)			
在庫数	最新在庫：4　（2025/12/14 11:17現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1070ページ			



仕様

メーカー	日本ピスコ（PISCO）	型番	BVLC01-6
チューブ外径	6mm	ねじサイズ	R1/8”
使用流体	空気	最高使用圧力	0.7MPa
使用真空圧力	−100kPa	使用温度範囲	0～60℃（凍結なきこと）
有効断面積	8m㎡	材質	本体樹脂部：PBT 金属部：黄銅（無電解ニッケルメッキ） 開放リング：POM シールゴム：NBR
重量	21g		
機器への空気圧入力を開閉			
水を流す事も可能。			
※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。 ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力いかに抑えて使用してください。 ・一般水道水は使用可能です。 ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.