品番：EA425TP-6

品名：6mm ボールバルブ

販売価格	2,560円（税抜）／ 2,816円（税込）		
カタログ価格	2,560円（税抜）／2,816円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/26 15:00現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		




仕様

メーカー	日本ピスコ（PISCO）	型番	BVLU20-0606
形状	ユニオンエルボ	チューブ外径	6mm
使用流体	空気、水（条件有）	最高使用圧力	0.9MPa
使用真空圧力	−100kPa	使用温度範囲	0～60℃（凍結なきこと）
有効断面積	20mm²	材質	本体樹脂部：PPS（GF30%） 金属部：黄銅（無電解ニッケルメッキ） 開放リング：POM シールゴム：NBR
重量	46g		

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能

※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。
・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
・一般水道水は使用可能です。
・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

RoHS2対応品

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.