品番：EA425VA-10

品名：φ10mm ・400L/min クリーンエアフィルター

販売価格	15,400円（税抜）／ 16,940円（税込）		
カタログ価格	15,400円（税抜）／16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/08 00:30現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1058ページ		






仕様

用途	クリーンな環境で全部品の超音波洗浄と組立、検査、帯電防止密閉二重包装などに。	接続口径	ワンタッチ継手φ10mm
使用流体	空気、（窒素）	ろ過度	0.01μm（99.99%）
使用圧力範囲	−0.1～1.0MPa	使用温度範囲	5～45℃
耐圧	1.5MPa	定格流量	400L/min
ケース材質	樹脂	全長	126mm
重量	190g		
クリーンエアフィルター			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.