品番：EA425WA-103

品名：R3/8"x10mm ユニオン(ﾊｰﾌ/ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	1,830円（税抜）／ 2,013円（税込）		
カタログ価格	1,830円（税抜）／2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/22 04:28現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1066ページ		



管用テーパねじ

ねじの呼び(G)	ねじの山数(25mmに付)	ピッチ P	有効径	有効長さ
			外径	内径
インチ	山数	参考	参考	参考
1/16	28	0.9071	7.723	6.595
1/8	19	1.3368	13.157	11.445
1/4	19	1.3368	16.663	14.950
3/8	14	1.8143	20.955	18.631
1/2	14	1.8143	26.441	24.117
3/4	11	2.3091	33.249	30.291
1 1/4	11	2.3091	41.910	38.952
1 1/2	11	2.3091	47.803	44.845
2	11	2.3091	59.614	56.656
2 1/2	11	2.3091	75.184	72.226
3	11	2.3091	87.884	84.926

仕様

材質	SUS316	使用温度	-5～150℃
RoHS対応品			
チューブ外径	10mm	ねじサイズ	R3/8
使用圧力	-0.1～1MPa		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.