品番：EA425WA-63

品名：R3/8"x 6mm ユニオン(ﾊｰﾌ/ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	1,380円（税抜）／ 1,518円（税込）		
カタログ価格	1,380円（税抜）／1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/08/22 04:36現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1066ページ		



管用テーパねじ

ねじの呼び	ねじの山数 (25mCにて)	ピッチ P	基準径	有効径	有効径
			基準の位置	有効径	
インチ	1/山	(参考)	管の端面	外端から	内端から
R1/16	28	0.9071	7.723	7.596	
R1/8	19	1.3368	13.157	11.445	
R1/4	19	1.3368	16.663	14.950	
R3/8	14	1.8143	20.955	18.631	
R1/2	14	1.8143	26.441	24.117	
R3/4	11	2.3091	33.249	30.291	
R1 1/4	11	2.3091	41.910	38.952	
R1 1/2	11	2.3091	47.803	44.845	
R2	11	2.3091	59.614	56.656	
R2 1/2	11	2.3091	75.184	72.226	
R3	11	2.3091	87.884	84.926	

仕様

材質	SUS316	使用温度	-5～150℃
RoHS対応品			
チューブ外径	6mm	ねじサイズ	R3/8
使用圧力	-0.1～1MPa		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.