# 品番：EA426AW-31

# 品名：R1/8"x 8mm リングエルボ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 670円（税抜）／ 737円（税込） | | |
| カタログ価格 | 670円（税抜）／737円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：88　（2025/07/24 03:40現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1073ページ | | |





銅管継手(リングジョイント)作業要領
■機をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを手で締め付けた後、スパナで½～1回転ずつ必ず使って徐々に締め付けて下さい。※接触面の傷、打痕、異物類には注意して下さい。また、過度の締付けは変形による滑りの発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OF-435 |
| ねじサイズ | R1/8” | 銅管外径 | 8mm |
| 最高使用圧力 | 0.6MPa | 使用温度範囲 | −20～60℃ |
| 使用流体 | JIS1号灯油（白灯油） | 材質 | 本体：真鍮<br>スリーブ：樹脂 |
| 樹脂製スリーブ | | | |
| 銅管用継手押えナットを手締め後に2～3回転締付ける事で銅管を接続します。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.