品番：EA426DH-6

品名：R 1/8"xφ 6.0mm ニードルバルブ(ｽﾃﾑ型)

販売価格	2,020円（税抜）／ 2,222円（税込）			
カタログ価格	2,020円（税抜）／2,222円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/26 15:35現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				




仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	CH-3106R
取付ねじ	R1/8”	タケノコ外径	6mm
使用圧力	0.98MPa以下	使用温度	−10～80℃ （凍結箇所を除く）
使用流体	空気･水･油	適合ホース内径※	5mm
材質	真鍮（クロムメッキ仕上げ）		
ホースニップル一体型のアングルタイプ			
一次側がテーパー（R）外ネジで、二次側がホース接続する部分が竹の子形状になった、小型のニードルバルブです。			
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。			
RoHS指令相当品			
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.