品番：EA436BA-23

品名：Φ1/2"x1.0mmx20m なまし銅管

販売価格	30,500円（税抜）／ 33,550円（税込）		
カタログ価格	30,500円（税抜）／33,550円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/18 20:08現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1072ページ1454ページ		



銅管サイズ対照

呼び径	B	A	外径(mm)	公称肉厚	呼び径	B	A	外径(mm)	公称肉厚
6(1/8")	1/8		6.35	0.8	50(2")	2		51.0	0.8
8	1/4"	1/4"	6.35	0.8	50(2")	2		51.0	1
10	3/8"	3/8"	9.52	0.8	60		2 1/2"	63.5	0.8
10	3/8"	3/8"	9.52	1	60		2 1/2"	63.5	1
12	1/2"	1/2"	12.7	0.8	65(2 1/2")	2 1/2"		66.7	0.8
12	1/2"	1/2"	12.7	1	65(2 1/2")	2 1/2"		66.7	1
15	5/8"	5/8"	15.88	0.8	80		3"	76.2	0.8
15	5/8"	5/8"	15.88	1	80		3"	76.2	1
18	3/4"	3/4"	19.05	0.8	90(3")	3"		88.9	0.8
18	3/4"	3/4"	19.05	1	90(3")	3"		88.9	1
20(3/4")	3/4"		19.05	1.2	100		4"	101.6	0.8
20(3/4")	3/4"		19.05	1.5	100		4"	101.6	1
25(1")	1"		25.4	0.8	125(5")	5"		127.0	1
25(1")	1"		25.4	1	125(5")	5"		127.0	1.2
25(1")	1"		25.4	1.2	150(6")	6"		152.4	1.2
25(1")	1"		25.4	1.5	150(6")	6"		152.4	1.5
30(1 1/4")	1 1/4"		31.8	1.2	200		8"	203.2	1.5
30(1 1/4")	1 1/4"		31.8	1.5	200		8"	203.2	2
40(1 1/2")	1 1/2"		38.1	1.2	250(10")	10"		254.0	2
40(1 1/2")	1 1/2"		38.1	1.5	250(10")	10"		254.0	2.5

仕様

銅管外径	1/2”（12.7mm）	肉厚	1㎜
全長	20m	材質	リン脱酸銅（C1220）

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.