品番：EA440AA-30

品名：300x300x40mm A型ブラケット(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ)

販売価格	4,860円（税抜）／ 5,346円（税込）		
カタログ価格	4,860円（税抜）／5,346円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/07/04 03:16現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1165ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10655-0043
用途	横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット	サイズ	300×300×40mm
厚み	3.2mm	穴数	4×4
穴サイズ	11×63(L)mm	材質	スチール(ユニクロメッキ)
使用ボルト	W3/8”・M10	許容静荷重	200kg
2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.