品番：EA440AF-11A

品名：エイム(5個)



販売価格	1,320円（税抜）／ 1,452円（税込）			
カタログ価格	1,320円（税抜）／1,452円(税込)			
在庫数	最新在庫：15　（2024/05/29 16:41現在）			
商品入数	5	販売単位	袋	
カタログページ	1179ページ			



カタログ訂正　23/12/19 ●許容静荷重…（誤）ﾊﾟﾀｰﾝ1：100kg ﾊﾟﾀｰﾝ2：100kg （正）ﾊﾟﾀｰﾝ1：70kg ﾊﾟﾀｰﾝ2：70kg (No.54, 55 1115)

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10258-0010
用途	形鋼から吊ボルトをおろすための金具。 軽量物用	材質	スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
適合フランジ厚	1～15mm	吊ボルト径	W3/8”
締付トルク	30kgf･cm	入数	5個
許容静荷重	パターン1（正位置から固定ボルトに対し偏芯荷重）：70kg パターン2（逆位置から固定ボルトに対し偏芯荷重）：70kg パターン3（正位置から固定ボルトと同芯荷重）：70kg （パターンについての詳細は、左側「商品説明」をご参照お願いします。）		
固定タイプ			
エイムS型（鋼材を挟む固定ボルトの締付トルクは、30kgfを目安に締め付けて下さい。）			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.