品番：EA440BA-20R

品名：20A サドルバンド(10個)

販売価格	2,020円（税抜）／ 2,222円（税込）			
カタログ価格	2,020円（税抜）／2,222円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/19 19:11現在）			
商品入数	10	販売単位	袋	
カタログページ	1174ページ			





ガス管

呼び径	外径	内径	内厚
15A	21.7	16.1	2.8
20A	27.2	21.6	2.8
25A	34.0	27.6	3.2
32A	42.7	35.7	3.5
40A	48.6	41.4	3.5
50A	60.5	52.9	3.8
65A	76.3	67.9	4.2
80A	89.1	80.7	4.2
90A	101.6	93.2	4.2
100A	114.3	105.3	4.5

(単位:mm)



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10432-0029
用途	SGP管用のサドルバンド	径称	20A
呼び径	3/4	適合管外径	27.2mm
穴径	11mm	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
入数	10個		
固定穴が大きいボルト固定タイプ			
架台への取付けが可能です			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.