品番：EA440BX-100

品名：100A 鋼管用防振吊バンド(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	2,330円（税抜）／ 2,563円（税込）		
カタログ価格	2,330円（税抜）／2,563円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/14 05:16現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1169ページ		



ガス管

呼び径	外径	内径	内厚
15A	21.7	16.1	2.8
20A	27.2	21.6	2.8
25A	34.0	27.6	3.2
32A	42.7	35.7	3.5
40A	48.6	41.4	3.6
50A	60.5	52.9	3.8
65A	76.3	67.9	4.2
80A	89.1	80.7	4.2
90A	101.6	93.2	4.2
100A	114.3	105.3	4.5

(単位:mm)



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10213-0107
用途	SGP管用の防振補助吊バンド	径称	100A
呼び径	4	適合管外径	114.3mm
サイズ	D:26mm	締付ボルト（径×長さ）	M8×25
吊ボルト径	W3/8”	材質	SUS304
SGP管用			
3mmゴム付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.