品番：EA440BZ-20A

品名：23.5-31.5mm クリックバンド(屋内用/5個)

販売価格	640円（税抜）／ 704円（税込）			
カタログ価格	640円（税抜）／704円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/29 03:58現在）			
商品入数	5	販売単位	袋	
カタログページ				




仕様

メーカー	アカギ	型番	dii2431 PP
適合径	23.5～31.5mm	荷重強度	195N（20kgf）
爪数	5	環境温度範囲	−10～70℃
材質	PP(ポリプロピレン)	色	ブラック
入数	5個		
屋内用			
着脱が簡単なワンタッチタイプのパイプクランプです。			
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。			
水道、空調、ガス、電気、樹脂・金属等何でも支持可能です。			
工数を大幅削減できるので生産性が向上します。			

代替品

品番　EA440BZ-20

コメント　材質の違い(ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ→複合樹脂)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.