品番：EA441NF-10B

品名：300x 300x10mm [耐候性]MCナイロン板



販売価格	10,900円（税抜）／ 11,990円（税込）		
カタログ価格	10,900円（税抜）／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/07/19 11:26現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1463ページ		

仕様

材質	MCナイロン(MC801)	色	黒
サイズ	300×300mm	厚み	10mm
重量	1250g	連続使用温度	高温：120℃
耐薬品性	油：○、酸：×、 アルカリ：○～△、 有機溶剤：○	食品衛生法	適合(1.5時間煮沸後)
耐スチーム性	×	非吸水性	△
引張り強度	常温時：850kgf/c㎡	耐磨耗性 (W：すべり磨耗、A：引かき磨耗)	過酷な使用条件でW、Aとも優
すべり特性	良	耐衝撃性	良

※
○：使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△：使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×：使用できない。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.