# 品番：EA441NF-7B

# 品名：300x 300x 7mm [耐候性]MCナイロン板



| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 9,700円（税抜）／ 10,670円（税込） | | |
| カタログ価格 | 9,700円（税抜）／10,670円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/07/19 18:27現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1463ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材質 | MCナイロン(MC801) | 色 | 黒 |
| サイズ | 300×300mm | 厚み | 7mm |
| 重量 | 720g | 連続使用温度 | 高温：120℃ |
| 耐薬品性 | 油：○、酸：×、<br>アルカリ：○～△、<br>有機溶剤：○ | 食品衛生法 | 適合(1.5時間煮沸後) |
| 耐スチーム性 | × | 非吸水性 | △ |
| 引張り強度 | 常温時：850kgf/c㎡ | 耐磨耗性<br>(W：すべり磨耗、A：引かき磨耗) | 過酷な使用条件でW、Aとも優 |
| すべり特性 | 良 | 耐衝撃性 | 良 |

※
○：使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△：使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×：使用できない。

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.