品番：EA462BY-20

品名：50A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

販売価格	8,630円（税抜）／ 9,493円（税込）		
カタログ価格	8,630円（税抜）／9,493円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/17 03:59現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1110ページ		



仕様

呼び径	50A（2”）	材質	フッ素樹脂（PFA）
内径	49.5mm	外径	67.4mm
厚み	6.4mm	使用温度	−20〜180℃

Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。

ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。

温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。

スチームのラインでの使用に優れています。

表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。

EA462BD, EA462BE, EA462BF, EA462BH,
EA462BP, EA462BR, EA462BS, EA462BVシリーズ用

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.