品番：EA462CB-25B

品名：25x32mm ホース用カップリング(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	7,700円（税抜）／ 8,470円（税込）		
カタログ価格	7,700円（税抜）／8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/14 11:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1112ページ		

仕様

適用流体	薬品	使用温度範囲	−30℃～200℃
最高使用圧力	1.6MPa	適合ホース(内径×外径)	25×32mm
ねじ径	46mm	全長	62mm
直径	63mm	内径	22mm
爪の間隔	42mm	重量	260g
材質	本体：ステンレス、真鍮 シール材：FKM		
フェルール継手付き			
タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用（混合物、濃度による）			
※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ：EA462CB-63（食品工業用）を使用してください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.