品番：EA463HE-130

品名：110-130mm ホースクランプ(SUS304)

販売価格	720円（税抜）／ 792円（税込）		
カタログ価格	720円（税抜）／792円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/17 22:14現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1154ページ		




カタログ訂正　25/10/30 ●材質…誤：ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（SUS304）正：バンド：SUS304 スクリュー：すずメッキ302HQ (No.56 1157)

ドイツ発祥ブランドGemiホースバンド

仕様

メーカー	スイデン（Suiden）	型番	0001050370/CX-T12 110(W4
用途	自動車整備・補修 農業用・ガーデニングホース 産業用・工業ホース	適合直径	110～130mm
バンド幅	12mm	バンド厚	0.8±0.1mm
推奨トルク	5Nm	推奨締付スピード(max RPM)	350
材質	ハウジング・バンド部分：ステンレス（SUS304） ねじ：ステンレス（すずメッキ302HQ）	規格	DIN 3017.1
入数	1個		
ハウジングが組み込まれクランプ力を均等に配分、安全にバンドの誘導が可能。			
迅速な締め付けができて、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすいスクリューサポートカラー。			

代替品

品番　EA463HC-130

コメント　同サイズ ｽﾁｰﾙｽｸﾘｭｰ(ｸﾛﾒｰﾄﾒｯｷ)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.