品番：EA465AH-210

品名：1" フート(青銅製)

販売価格	4,030円（税抜）／ 4,433円（税込）			
カタログ価格	4,030円（税抜）／4,433円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/16 00:24現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1108ページ			



管用平行ねじ

ねじの呼び		ねじ山数 (1inch)当たりの山数	ピッチ P (参考)	おねじ 外径d	おねじ 有効径d2
インチ	正U			谷の径C	内径C1
G⅛	6	19	1.3386	13.157	11.445
G¼	10	19	1.3386	16.662	14.950
G⅜	13	14	1.8143	20.955	18.631
G½	20	14	1.8143	26.441	24.117
G1	25	11	2.3091	33.249	30.291
G1¼	30	11	2.3091	41.910	38.952
G1½	40	11	2.3091	47.803	44.845
G2	50	11	2.3091	59.614	56.656
G2½	65	11	2.3091	75.184	72.226
G3	75	11	2.3091	87.884	84.926

仕様

メーカー	キッツ（KITZ）	型番	FT-25A
呼び径(A呼称)	25	ねじサイズ	G1”
最高使用圧力	静流水(29～80℃)：0.5MPa	材質	ボデー：CAC ボンネット/キャップ：CAC ジスク/ボール：NBR
接続形状	ねじ込み：JIS B0202		
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.