品番：EA469AC-304A

品名：Rc 1/2" エルボ(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	1,020円（税抜）／ 1,122円（税込）			
カタログ価格	1,020円（税抜）／1,122円(税込)			
在庫数	最新在庫：17　（2025/12/17 02:35現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1100ページ			

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SML4-15
呼び径	15	ねじサイズ	Rc1/2”
長さ	27mm	最高許容圧力（使用温度範囲）	2.00MPa（−20℃〜40℃） 1.65MPa（〜100℃） 1.50MPa（〜150℃） 1.40MPa（〜200℃） 1.35MPa（〜220℃）
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス（可燃性・毒性以外）	材質	ステンレス（SCS14）
規格	JIS B 2308		
90°配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.