品番：EA469ET-64

品名：1/2" x500mm フレキチューブ(鉄ﾌﾗﾝｼﾞ)

販売価格	4,470円（税抜）／ 4,917円（税込）			
カタログ価格	4,470円（税抜）／4,917円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 05:49現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1098ページ			



仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-3100-SS-15A
用途	配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれは吸収できません。	呼び径(A呼称)	15
呼び径(B呼称)	1/2”	外径	95mm
全長	500mm	クラス	10K
規格	JIS・JPI・ANSI・DIN　その他特殊フランジ	適用流体	水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
使用温度	−10～300℃	最高圧力	1.0MPa
材質	チューブ：SUS304 ブレード：SUS304 カラー：SUS304 ルーズフランジ：SS400		
専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.