品番：EA469FC-24A

品名：2･1/2" 溶接 45° エルボ(ｽﾃﾝﾚｽ製)



販売価格	2,740円（税抜）／ 3,014円（税込）			
カタログ価格	2,740円（税抜）／3,014円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/19 15:16現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1101ページ			





仕様

呼び径	65A(2･1/2)	呼び厚さ	Sch.10S
外径	76.3mm	内径	70.3mm
厚さ	3.0mm	中心から端面距離	39.5mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約470g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手（JIS B 2313）			
45°ロングエルボ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.