品番：EA469FG-24A

品名：2･1/2" 溶接ラップジョイント(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	3,770円（税抜）／ 4,147円（税込）		
カタログ価格	3,770円（税抜）／4,147円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/01 02:33現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1101ページ		





仕様

呼び径	65A（2･1/2）	呼び厚さ	Sch.10S
外径	76.3mm	長さ	50.0mm
つば径	116.0mm	コーナー半径	最小：2.5mm 最大：5.0mm
材質	ステンレス(SUS304W)	重量	約430g
最高使用温度	200℃		
突合せ溶接式管継手（JIS B 2313）			
スタブエンド（JIS 10Kタイプ）			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.