品番：EA469HH-16

品名：65A x50A xRc2" 径違いﾒﾈｼﾞﾁｰｽﾞ/ﾒｶﾆｶﾙ継手

販売価格	21,500円（税抜）／ 23,650円（税込）		
カタログ価格	21,500円（税抜）／23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/08/02 14:50現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1102ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル（旧日立金属）	商品名	ハイパワーロック
使用流体	水・油・空気・都市ガス、LPG(※)	最高使用圧力	水・空気・油：1.0MPa 都市ガス・LPG：0.3MPa
材質	本体・ナット：可鍛鋳鉄(溶融亜鉛メッキ) ロックリング・カラー：鋼 パッキン：NBR	呼び	65A×50A
ねじサイズ	Rc2”	ナット二面幅	110×89mm
ナット高さ	26×24mm	端面間寸法	92.5mm
使用温度範囲	-10℃～60℃（水の場合0℃～40℃）	管の差し込み長さ	53×47mm
標準締付トルク	200×160N・m		

ハイパワーロック（鋼管用）径違いめねじチーズ

【適用管種】
鋼管・・・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)

※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません

※都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.