品番：EA469WA-20

品名：2" 圧着ソケット(漏れ止め用)

販売価格	12,000円（税抜）／ 13,200円（税込）		
カタログ価格	12,000円（税抜）／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/07 05:46現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1104ページ		





仕様

メーカー	児玉工業	型番	S50A
用途	鋼管とチーズ、エルボ、ソケットなど継手のねじ切り部分からの漏水や、鋼管直管に発生したピンホールの漏水を緊急補修します	呼び径	50（2”）
耐圧	2MPa(20kgf/c㎡)	耐熱温度	-30℃～130℃
使用流体	水・湯・オイル・蒸気	材質	本体：ダクタイル鋳鉄(FCD450) パッキン：ニトリルゴム(特殊耐熱剤配合)
サイズ	D1：70mm　D2：92mm D3：61mm　D4：84mm W：142mm　L：70mm	重量	1.41kg
使用六角レンチ	10mm		

継手部、直管部用

水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適。

●設備稼働を止めず、不断水で配管漏水補修が可能
パイプの中身を抜かずに設備運転中でも漏水補修が可能！
（設備停止やエアー抜き等も不要）

●突発的な漏水にも5～10分で緊急補修
取り付けや締め込みはねじを締めるだけの緊急補修が可能

●配管の様々な個所にも対応
直管部はもちろん、継手（ソケット・エルボ・チーズなど）との接続部も簡単に漏水補修が可能

●幅広い使用温度範囲
使用温度範囲は-30℃～130℃。冷凍用から蒸気まで使用可能！

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.