品番：EA471GK-125

品名：#25 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(VP-ACﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ/透明)

販売価格	580円（税抜）／ 638円（税込）		
カタログ価格	580円（税抜）／638円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/06/15 11:55現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0036ページ		



仕様

メーカー	積水化学工業（SEKISUI）	型番	ACVP25
呼び径(塩ビ管)	VP25×AC25	有効長	8mm
全長	45mm	材質	ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS
カラー	透明	入数	1個

VPパイプ側は、同一呼び径のVPパイプを接続します。
ACドレンパイプ側は、同一呼び径のACドレンパイプを接続します。

保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。

発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。

配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。

施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。

空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。

継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。

屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。

防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.